

Garant**CBN-karalaitimet galvaaniset B126, CBN, Pään Ø: 2,4mm****Tilauksetiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 552550 2,4 |
| GTIN | 4045197724496 |
| Tuoteluokka | 51E |

Kuvaus**Malli:**

Tarkkuushiotut aihiot, **CBN-pinnoite**. Erittäin tehokkaasti lastuava ja kestävä, **galvaaninen nikkelisidos**.

Käyttö:

Käsi käyttöön teollisuusroboteissa tai sisäpyörö- ja CNC-hiomakoneissa reikien, säteiden ja muotojen **viimeistelyhiontaan** sekä **purseenpoistoon ja viistämiseen**.

Kaikki **karkaistut, nuorrutetut** ja runsasseosteiset teräkset.

Suosittelut kehänopeudet: CBN kuivana 15–25 m/s, CBN märkänä 20–40 m/s.

Huomautus:

Timanttikovasimet - katso alk. nro 559000; timanttiviilat alk. nro 529150.

Tekninen kuvaus

| | |
|----------------|--------|
| Muodon kuvaus | Lieriö |
| Pään Ø | 2,4 mm |
| Kokonaispituus | 40 mm |
| Varren Ø | 3 mm |

| | |
|----------------------|------------|
| Pään pituus | 4 mm |
| Hioma-aineen lyhenne | CBN |
| Tuotetyyppi | Karalaikka |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V _c | ISO-koodi |
|--------------------------------|-------------------|----------------|-----------|
| Teräs < 1400 N/mm ² | soveltuu | 20-30 m/s | P |
| Teräs < 55 HRC | soveltuu | 20-30 m/s | H |
| Teräs < 60 HRC | soveltuu | 20-30 m/s | H |
| Teräs < 67 HRC | soveltuu | 20-30 m/s | H |
| INOX | soveltuu | 20-30 m/s | |
| Ti | soveltuu | 20-30 m/s | |
| GG(G) | soveltuu | 20-30 m/s | K |
| märkä enintään | soveltuu | | |
| kuiva | sopii rajoituksin | | |