



Suorahiomakone, Tyyppi: 722317



Tilaustiedot

Tilausnumero	077261 722317
GTIN	4014586879437
Tuoteluokka	03F

Kuvaus

Malli:

- **Erittäin kätevä suorahiomakone.**
- **Hiljainen käyntiääni monilaakeroidun karan ansiosta.**
- **Tehokas moottori suurella väännöllä.**
- **Soveltuu kierrosluvun säädön ansiosta erinomaisesti ruostumattoman teräksen työstöön sekä hionta- ja kiillotustöihin.**
- **Soveltuu karalaikoille ja kovametallijyrsimille.**

Tehokas ja kätevä suorahiomakone, jossa on **lyhyt karakaula**. Soveltuu myös puolikiinteään käyttöön.

Toimituksen sisältö:

Kiristysholkki Ø 6 mm, 2 kiristysavainta SW13 ja SW17.

Huomautus:

Suorahiomakoneisiin voi liittää jyrsintappeja, joiden Ø on 12 mm.

Tekninen kuvaus

Valmistajamerkintä	GSZ8-280PE
Kaapelin pituus	4 m
EN-standardin mukainen värinän enimmäistaso	< 2,5 m/s ²
Paino	1,4 kg
Tehonkulutus	750 W

Elektroninen kierrosnopeuden valinta	kyllä
Kierroslukualue	8500 - 28000 min ⁻¹
Kiristysholkkien enimmäis-Ø	6 mm
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Tuotetyyppi	Suorahiomakone

Tarvikkeet

Kiristysholkki suorahiomakoneille Kiristysholkkien Ø 6 mm	077268 6
---	----------