



Suorahiomakone, Tyyppi: 722320



Tilaustiedot

Tilausnumero	077261 722320
GTIN	4014586879451
Tuoteluokka	03F

Kuvaus

Malli:

- Erittäin kätevä suorahiomakone.
- Hiljainen käyntiääni monilaakeroidun karan ansiosta.
- Tehokas moottori suurella väännöllä.
- Soveltuu kierrosluvun säädön ansiosta erinomaisesti ruostumattoman teräksen työstöön sekä hionta- ja kiillotustöihin.
- Soveltuu karalaikoille ja kovametallijyrsimille.
- Vankka suorahiomakone, pienennetty kierrosluku.
- Sopii myös ruostumattoman teräksen työstöön.
- POWERtronik, kierrosluvun vakauttaminen ja ylikuormitussuoja.

Toimituksen sisältö:

Kiristysholkki Ø 6 mm, 2 kiristysavainta SW13 ja SW17.

Huomautus:

Suorahiomakoneisiin voi liittää jysintappeja, joiden Ø on 12 mm.

Tekninen kuvaus

EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso	< 2,5 m/s ²
Elektroninen kierrosnopeuden valinta	kyllä
Valmistajamerkintä	GSZ8-90PEL
Kaapelin pituus	4 m

Paino	1,8 kg
Tehonkulutus	710 W
Kierroslukualue	2500 - 9000 min ⁻¹
Kiristysholkkien enimmäis-Ø	6 mm
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Tuotetyppi	Suorahiomakone

Tarvikkeet

Kiristysholkki suorahiomakoneille Kiristysholkkien Ø 6 mm	077268 6
---	----------