



Suorahiomakone, Tyyppi: 722322



Tilaustiedot

Tilausnumero	077261 722322
GTIN	4014586880501
Tuoteluokka	03F

Kuvaus

Malli:

- **Erittäin kätevä suorahiomakone.**
- **Hiljainen käyntiääni monilaakeroidun karan ansiosta.**
- **Tehokas moottori suurella väännöllä.**
- **Soveltuu kierrosluvun säädön ansiosta erinomaisesti ruostumattoman teräksen työstöön sekä hionta- ja kiillotustöihin.**
- **Soveltuu karalaikoille ja kovametallijyrsimille.**

FEIN **ErgoGrip** mahdollistaa väsyttämättömän työskentelyn ergonomisesti muotoillun kahvan ansiosta.

Yleiskäyttöinen suorahiomakone vaikeapääsisissä paikoissa tehtäviin töihin. Kapea, kätevä kaula mahdollistaa sisähionnan.

Tehokas ja kätevä suorahiomakone, jossa on **lyhyt karakaula**. Soveltuu myös puolikiinteään käyttöön.

- **Erittäin tehokas FEIN ErgoGrip -suorahiomakone.**
- **Suuri upotussyvyys, kauluksen pituus: 173 mm.**
- **POWERtronik, kierrosluvun vakauttaminen ja ylikuormitussuoja.**
- **Pitkä karakaula.**

Toimituksen sisältö:

Kiristysholkki Ø 8 mm, 2 kiristysavainta SW13 ja SW17

Huomautus:

Suorahiomakoneisiin voi liittää jyrsintappeja, joiden Ø on 12 mm.

Tekninen kuvaus

Paino	2,1 kg
EN-standardin mukainen värinän enimmäistaso	< 2,5 m/s ²
Tehonkulutus	1010 W
Kaapelin pituus	4 m
Elektroninen kierrosnopeuden valinta	kyllä
Valmistajamerkintä	GSZ11-320PERL
Kierroslukualue	9500 - 32500 min ⁻¹
Kiristysholkkien enimmäis-Ø	8 mm
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Tuotetyyppi	Suorahiomakone

Tarvikkeet

Kiristysholkki suorahiomakoneille Kiristysholkkien Ø 8 mm	077268 8
---	----------