



Akkupyörösaha, Tyyppi: M12CCS44



Tilaustiedot

| | |
|--------------|-----------------|
| Tilausnumero | 078207 M12CCS44 |
| GTIN | 4002395262816 |
| Tuoteluokka | 03L |

Kuvaus

Malli:

Erittäin tehokas akkukäyttöinen FUEL™-pyörösaha harjattomalla POWERSTATE™-mootturilla.

- Kompakti, ergonominen muotoilu ja nappikahva.
- Integroidut imuliittimet mahdollistavat liittämisen imujärjestelmiin.
- Syvyys- ja jiirisahaukset maks. 50°.
- Kestävä magnesium-suojakupu, kääntösuojus ja pohjalevy.

Toimituksen sisältö:

Mukana laturi, kuusiokoloavain, 18-hampainen KM-sahanterä, suuntaisrajoitin ja kuljetuslaukku (HD-Box).

Huomautus:

Sopivat vara-akut ja aloitussarjat löytyvät alkaen numeroista 073814 ja 073839. Sopiva pyörösahanterä löytyy nrosta 078212 koko 18.

Tekninen kuvaus

| | |
|---|------------------------|
| Sahanterän Ø | 140 mm |
| Enimmäiskierrosluku | 3600 min ⁻¹ |
| EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso | < 2,5 m/s ² |

| | |
|---|-------------------------------------|
| akun jännite | 12 V |
| Enimmäistyöstösyvyys 90° | 44 mm |
| Sahanterän reiän Ø | 20 mm |
| Paino | 2,7 kg |
| Akkukapasiteetti | 4 Ah |
| Valmistajamerkintä | M12CCS44-402C |
| sopiva akku – toimittaja/akkutyyppe/jännite | Milwaukee tyyppi B 12 V |
| Pakkaus | Järjestelmälaukku (HD = Heavy Duty) |
| Malli | Käsiyörösaha |
| Sisältyvien akkujen lukumäärä | 2 |
| Akkutyyppe | Litiumioni |
| Energiansyöttö | Akkukäyttöinen |
| Tuotetyyppe | Sahat |

Tarvikkeet

| | |
|---|----------------|
| Akun latauslaite Tyyppi M1218FC | 073840 M1218FC |
| Akun latauslaite Tyyppi M1218C | 073840 M1218C |
| Li-ioni-järjestelmä M12B4 Akkutyyppe MB12 | 073815 MB12 |
| Kovametallisahanterä Tyyppi 18 | 078212 18 |