



Hylsyavainsarja 3/8 tuuman nelikulma 29 osaa, Tyyppi: S



Tilaustiedot

Tilausnumero	634120 S
GTIN	4013288173928
Tuoteluokka	63F

Kuvaus

Malli:

Väännin-/liitososat standardien **DIN 3122 / 3123 mukaiset; avainhylsy** standardin **DIN 3124 mukaiset**. Sisä- / ulkonelikulmat standardin **DIN 3120 mukaiset**.

Käyttö:

Kuusiokantaruuveille/muttereille, joiden kierre M5 - M12, ja kuusiokoloruuveille, joiden kierre M4 - M10.

Phillips- ja Pozidriv-ruuveille, joiden kierre M2 - M6, ja sisä-Torx®-ruuveille, joiden kierre M3,5 - M8.

Raaka-aine:

Molybdeeni-kromiterästä, mattakromattu.

Sisältö:

Sis. vaihtoräikän nro 635295.

Toimituksen sisältö:

Hylsy - 6-kulmaiset: 9 kpl

koot 8; 10; 12; 13; 15; 16; 17; 18; 19 mm

6-kulm. BITS: 5 kpl nro 675240 koot 3; 4; 5; 6; 8

BIT-terät Phillips-ruuveille: 3 kpl nro. 675310 koot 1/25; 2/25; 3/25

Pozidriv-BITS: 2 kpl nro 675320 koot 1/25; 2/25

BIT-kärjet Torx®-ruuveille: 6 kpl nro 675340 koot TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40

Jatkokappale ja pikavääntöhylsy: 1 kpl 200 mm

Jatkokappale Wobble: 1 kpl 76 mm

Liitoscappale ja pikavaihtoistukka: 1 kpl 3/8 tuuman nelikanta – 1/4 tuuman kuusiokantainen bit-istukka

Räikkä (koko P): 1 kpl nro 635290, sis. läpimenevän nelikulman

Räikkä (koko S): 1 kpl nro 635295, sis. suunnanvaihtoräikän

säilytys: Kankainen taittotasku tarrakiinnityksellä

Tekninen kuvaus

Osien määrä	29
Irrotusprofiili	Pozidriv-ruuvitaltta
Irrotusprofiili	6-kulmainen hylsy
Irrotusprofiili	Ruuvitaltta TORX®-ruuveille
Irrotusprofiili	6-kulma-meisseli
Irrotusprofiili	Ruuvinväännin Phillips-ruuveille
Vääntönelikulma	3/8 tuuma
Avainkoon mitat	metriset mitat
Avaimen leveysalue 6-kulmaholkkiavain	8-19 mm
Avaimen leveysalue 6-kulmaruuviavain	3-8 mm
Valmistajamerkintä	8100 SB 8
Pakkaus	Kangaslaukku, tarrakiinnitys
Pituus	262 mm
Leveys	120 mm
Korkeus	57 mm
Tuotetyyppi	Holkkiavain

Tarvikkeet

Kärki Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3 Torx®-profiili TX27	675340 TX27
Kärki Phillips-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3 Ristikantakoko / Kokonaispituus 1/25 mm	675310 1/25
Kärki Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3 Torx®-profiili TX25	675340 TX25

Kärki Pozidriv-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3 Ristikantakoko / Kokonaispituus 1/25 mm	675320 1/25
Kärki kuusioruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3Hex-plus-profiili Kuusikulma 6 mm	675240 6
Kärki kuusioruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3Hex-plus-profiili Kuusikulma 5 mm	675240 5
Kärki kuusioruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3Hex-plus-profiili Kuusikulma 3 mm	675240 3
Kärki Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3 Torx®-profiili TX15	675340 TX15
Kärki kuusioruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3Hex-plus-profiili Kuusikulma 4 mm	675240 4
Kärki kuusioruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3Hex-plus-profiili Kuusikulma 8 mm	675240 8
Kärki Phillips-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3 Ristikantakoko / Kokonaispituus 3/25 mm	675310 3/25
Kärki Pozidriv-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3 Ristikantakoko / Kokonaispituus 2/25 mm	675320 2/25
Kärki Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3 Torx®-profiili TX30	675340 TX30
Kärki Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3 Torx®-profiili TX40	675340 TX40
Kärki Phillips-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3 Ristikantakoko / Kokonaispituus 2/25 mm	675310 2/25
Kärki Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3 Torx®-profiili TX20	675340 TX20
Tiheähampainen räikkä Zyklop Metal, suunnanvaihdin, 3/8", poistonuppi	635295