



LED-akkuvalaisin 0-versio ilman akkua, 12 V, Tyyppi: M12TLED



Tilaustiedot

Tilausnumero	073210 M12TLED
GTIN	4002395380213
Tuoteluokka	07A

Kuvaus

Malli:

Kestävät li-ioniakkuvalaisimet, erittäin valovoimaiset. Käsivalaisimet, säädettävä LED-valaisupää.

Toiminto:

IP54: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja pölyn kerääntymiseltä sisällä (pölysuojattu) ja täydellinen kosketussuojaus.

Sopii:

Milwaukee, 12 V akut MB12.

Toimituksen sisältö:

Akkuvalaisin ilman akkua ja latauslaitetta.

Tekninen kuvaus

Valmistajamerkintä	M12TLED-0
akun jännite	12 V
IP-suojausluokka	IP 54
Sisältyvien akkujen lukumäärä	0

Akkutyyppi	Litiumioni
Valovirta	120 lm
Energiansyöttö	Akkukäyttöinen
Kallistusalue	0 - 90 astetta
Tuotenimen määrite	12 V
sopiva akku – toimittaja/akkutyyppi/jännite	Milwaukee tyyppi B 12 V
Tuotetyyppi	Työvalaisin

Tarvikkeet

Akun latauslaite Tyyppi M1218C	073840 M1218C
Li-ioni-järjestelmä M12B4 Akkutyyppi MB12	073815 MB12
Akun latauslaite Tyyppi M1218FC	073840 M1218FC