



## Vipumittakello Tesatast, mittausvarren pituus 12,5 mm, Mittausalue suuntaa kohti / Kotelon Ø: 0,1/40mm



### Tilaustiedot

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 436252 0,1/40 |
| GTIN         | 7630041110500 |
| Tuoteluokka  | 45A           |

### Kuvaus

#### Malli:

Erikoistarkat vipumittakellot, joissa on jaloteräslaakeroitu mittauskoneisto ja kätevä, vankka rakenne. Runko ja lohenpyrstöuralliset kiinnitysprismat on valmistettu yhdestä kappaleesta, minkä ansiosta kiinnitys on erityisen taipumaton. Rungon mattakromaus suojaa korroosiolta.

#### Lukematarkkuus 2/1000.

**TESA** – rubiinilaakeroitu mittauslaite, jossa KM-mittauskuula. Luja Monoblock-runko, antimagneettinen. **Valmistettu Sveitsissä.**

#### Käyttö:

Tarkkana vertailumittauslaitteena pyörintätarkistuksen tavoitepoikkeamien tarkistamiseen, sisämittaukseen, yhdensuuntaisuuden ja tasomaisuuden tarkistamiseen sekä työkappaleen suuntaamiseen.

#### Toimituksen sisältö:

Sis. kiinnitystapin Ø 8 mm.

#### Erikoistarvike:

Nelikulmapidin nro 436510, keskityspidin nro 436512, nivelmittausjalusta nro 359680.

#### Varaosa:

Varakärki, jossa kovametalli- tai rubiinikuula, toimitettavissa pyynnöstä.

#### Huomautus:

**Lisätiedot DIN 2270: Asteikkojako 0,002/0,001** – poikkeama 2 µm, kokonaispoikkeama 4 µm, hystereesi 2 µm.

## Tekninen kuvaus

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Kotelon Ø                   | 40 mm          |
| Mittausalue suuntaa kohden  | 0,1 mm         |
| Kokonaispoikkeama $f_{ges}$ | 3,5 µm         |
| Mittausvoima                | 0,15 N         |
| Poikkeama $f_e$             | 2,7 µm         |
| Lukema                      | 0,002 mm       |
| Kallistusalue               | 2×120 astetta  |
| Kiinnitysvarren Ø h6        | 8 mm           |
| Anturivarren pituus         | 11,8 mm        |
| Mittauskuulan Ø             | 2 mm           |
| Standardi                   | DIN 2270       |
| mittaustekniikka            | analoginen     |
| Pakkaus                     | kestävä rasia  |
| Kalibrointi                 | C5             |
| Tuotetyyppi                 | Vipumittakello |

## Palvelut

|  |               |
|--|---------------|
| KalibrointiVipumittakello Tyyppi ANALOG      | 023330 ANALOG |
| DAkS-kalibrointiVipumittakello Tyyppi ANALOG | 023340 ANALOG |

## Tarvikkeet

|  |            |
|--|------------|
| Nivelmittausjalusta Toimintasäde 120 mm                      | 359680 120 |
| KM-kärki, mittausvarren pituus 11,8 mm Mittauskuulan Ø 2R mm | 436315 2R  |
| Nelikulmapidin pienkärjille                                  | 436510     |

|   |          |
|---|----------|
| KM-kärki, mittausvarren pituus 11,8 mm Mittauskuulan Ø 1 mm | 436315 1 |
| Keskityspidin Tyyppi  | 436512   |
| KM-kärki, mittausvarren pituus 11,8 mm Mittauskuulan Ø 2 mm | 436315 2 |