



## Vipumittakello Rubytast, mittausvarren pituus 12,5 mm rubiinikuula, Mittausalue suuntaa kohti / Kotelon Ø: 0,1/40mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	436254 0,1/40
GTIN	7630041110586
Tuoteluokka	45A

### Kuvaus

#### Malli:

Erikoistarkat vipumittakellot, joissa on jaloteräslaakeroitu mittauskoneisto ja kätevä, vankka rakenne. Runko ja lohenpyrstöuralliset kiinnitysprismat on valmistettu yhdestä kappaleesta, minkä ansiosta kiinnitys on erityisen taipumaton. Rungon mattakromaus suojaa korroosiolta.

#### Lukematarkkuus 2/1000.

Rubiinikuula.

**TESA** – rubiinilaakeroitu mittauslaite, jossa KM-mittauskuula. Luja Monoblock-runko, antimagneettinen. **Valmistettu Sveitsissä.**

#### Käyttö:

Tarkkana vertailumittauslaitteena pyörintätarkistuksen tavoitepoikkeamien tarkistamiseen, sisämittaukseen, yhdensuuntaisuuden ja tasomaisuuden tarkistamiseen sekä työkappaleen suuntaamiseen.

#### Toimituksen sisältö:

Sis. kiinnitystapin Ø 8 mm.

#### Erikoistarvike:

Nelikulmapidin nro 436510, keskityspidin nro 436512, nivelmittausjalusta nro 359680.

#### Varaosa:

Varakärki, jossa kovametalli- tai rubiinikuula, toimitettavissa pyynnöstä.

#### Huomautus:

**Lisätiedot DIN 2270: Asteikkojako 0,002/0,001** – poikkeama 2 µm, kokonaispoikkeama 4 µm, hystereesi 2 µm.

## Tekninen kuvaus

Kotelon Ø	40 mm
Mittausalue suuntaa kohden	0,1 mm
Lukema	0,002 mm
Kokonaispoikkeama $f_{ges}$	3,5 µm
Poikkeama $f_e$	2,7 µm
Mittausvoima	0,15 N
Kallistusalue	2×120 astetta
Kiinnitysvarren Ø h6	8 mm
Anturivarren pituus	11,8 mm
Mittauskuulan Ø	2 mm
Standardi	DIN 2270
mittaustekniikka	analoginen
Pakkaus	kestävä rasia
Kalibrointi	C5
Tuotetyyppi	Vipumittakello

## Palvelut

DAkS-kalibrointiVipumittakello Tyyppi ANALOG	023340 ANALOG
KalibrointiVipumittakello Tyyppi ANALOG	023330 ANALOG

## Tarvikkeet

KM-kärki, mittausvarren pituus 11,8 mm Mittauskuulan Ø 2R mm	436315 2R
Nelikulmapidin pienkärjille	436510
Nivelmittausjalusta Toimintasäde 120 mm	359680 120

KM-kärki, mittausvarren pituus 11,8 mm Mittauskuulan Ø 1 mm	436315 1
Keskityspidin Tyyppi	436512
KM-kärki, mittausvarren pituus 11,8 mm Mittauskuulan Ø 2 mm	436315 2