



Vipumittakello Tesatast, mittausvarren pituus 36,5 mm, Mittausalue suuntaa kohti / Kotelon Ø: 0,25/29mm



Tilaustiedot

| | |
|--------------|----------------|
| Tilausnumero | 436225 0,25/29 |
| GTIN | 7630041110470 |
| Tuoteluokka | 45A |

Kuvaus

Malli:

Erikoistarkat vipumittakellot, joissa on jaloteräslaakeroitu mittauskoneisto ja kätevä, vankka rakenne. Runko ja lohenpyrstöuralliset kiinnitysprismat on valmistettu yhdestä kappaleesta, minkä ansiosta kiinnitys on erityisen taipumaton. Rungon mattakromaus suojaa korroosiolta. Vipumittalaitteet, joissa **pitkä mittauskärki. Lukematarkkuus 1/100.**

TESA – rubiinilaakeroitu mittauslaite, jossa KM-mittauskuula. Luja Monoblock-runko, antimagneettinen. **Valmistettu Sveitsissä.**

Käyttö:

Tarkkana vertailumittauslaitteena pyörintätarkistuksen tavoitepoikkeamien tarkistamiseen, sisämittaukseen, yhdensuuntaisuuden ja tasomaisuuden tarkistamiseen sekä työkappaleen suuntaamiseen.

Toimituksen sisältö:

Sis. kiinnitystapin Ø 8 mm.

Erikoistarvike:

Nelikulmapidin nro 436510, keskityspidin nro 436512, nivelmittausjalusta nro 35 9680.

Varaosa:

Varakärki, jossa kovametalli- tai rubiinikuula, toimitettavissa pyynnöstä.

Huomautus:

Lisätiedot DIN 2270: Asteikkojako 0,01 – poikkeama 10 µm, kokonaispoikkema 13 µm, hystereesi 3 µm.

Tekninen kuvaus

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Kotelon Ø | 29 mm |
| Kokonaispoikkeama f_{ges} | 13 µm |
| Lukema | 0,01 mm |
| Poikkeama f_e | 10 µm |
| Mittausvoima | 0,06 N |
| Mittausalue suuntaa kohden | 0,25 mm |
| Hystereesi f_u | 3 µm |
| Kallistusalue | 2×120 astetta |
| Kiinnitysvarren Ø h6 | 8 mm |
| Anturivarren pituus | 36,53 mm |
| Mittauskuulan Ø | 2 mm |
| Standardi | DIN 2270 |
| mittaustekniikka | analoginen |
| Pakkaus | kestävä rasia |
| Kalibrointi | C5 |
| Tuotetyyppi | Vipumittakello |

Palvelut

| | |
|--|---------------|
| KalibrointiVipumittakello Tyyppi ANALOG | 023330 ANALOG |
| DAkS-kalibrointiVipumittakello Tyyppi ANALOG | 023340 ANALOG |

Tarvikkeet

| | |
|---|----------|
| Nelikulmapidin pienkärjille | 436510 |
| KM-kärki, mittausvarren pituus 36,5 mm Mittauskuulan Ø 1 mm | 436317 1 |

| | |
|--|------------|
| KM-kärki, mittausvarren pituus 36,5 mm Mittauskuulan Ø 2R mm | 436317 2R |
| KM-kärki, mittausvarren pituus 36,5 mm Mittauskuulan Ø 2 mm | 436317 2 |
| Nivelmittausjalusta Toimintasäde 120 mm | 359680 120 |
| Keskityspidin Tyyppi | 436512 |