



Puristuspihdit PLUS, säädettävä alaleuka, Kokonaispituus: 275mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	708901 275
GTIN	3662424019852
Tuoteluokka	73R

Kuvaus

Malli:

Helppo käyttää ja varmatoiminen. Avautuu vaivattomasti ja nopeasti alemmassa kahvassa olevasta **vapauttimesta**. Suuri puristusalue ja syvä kita, 5-portainen pikasäätö ja lisäksi hienosäätömahdollisuus. Jyrkkäkulmainen alaleuka U- ja kulmaprofiilien, putkien jne. kiinni pitämistä varten. Hammastetut tartuntaleuat ja erityisen kestävä jousiteräksinen pihtirunko. Pihdit ovat täysniklatut.

Käyttö:

Profiilien, lattamateriaalin ja putkien varmaan paikoillaan pitämiseen. Kiinnitysvoima säädettävissä 10 000 N:iin asti.

Raaka-aine:

Tartuntaleuat kromivanadiinimolybdeeniterästä, muottiintaotut.

Tekninen kuvaus

Leuan pituus	80 mm
Avautuma – kulmamateriaali	70 mm
Avautuma – pyörömateriali	135 mm
Kokonaispituus	275 mm
Tuotetyyppi	Puristuspihdit