

AEG

Puukkosaha, Tyyppi: US1300XE



Tilaustiedot

Tilausnumero	078225 US1300XE
GTIN	4002395197675
Tuoteluokka	07A

Kuvaus

Malli:

Tehokas 1300 W:n **AEG-puukkosaha**, soveltuu puun, muovin, metalliputkien ja -profiilien sahaukseen.

Toimituksen sisältö:

Sis. kuljetuslaukku, sahanterä.

Huomautus:

Sahanterät löytyvät numerosta 588600 alkaen.

Tekninen kuvaus

EN-standardin mukainen värinän enimmäistaso	18,5 m/s ²
Valmistajamerkintä	US1300XE
Erytisominaisuus	FIXTEC
Iskutiheys	0 - 2800 min ⁻¹
Tehonkulutus	1300 W
Iskun pituus	30 mm
Paino	3,8 kg
Pakkaus	Kuljetuslaukku
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Tuotetyyppi	Sahat

Tarvikkeet

Puukkosahanteräsarja merkintä 1122EF	588600 1122EF
Puukkosahanteräsarja merkintä 922EF	588600 922EF
Puukkosahanteräsarja merkintä 1155CHM	588600 1155CHM
Puukkosahanteräsarja merkintä 922BF	588600 922BF
Puukkosahanteräsarja merkintä 1122BF	588600 1122BF
Puukkosahanteräsarja merkintä 922EHM	588600 922EHM