



Digitaalinen 3-piste-sisämikrometri IMICRO, Mittausalue: 10-12mm



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 428830 10-12 |
| GTIN | 7630041116977 |
| Tuoteluokka | 45A |

Kuvaus

Malli:

Digitaalinen 3-piste-sisämikrometri reikien **erittäin tarkkaan mittaukseen** myös syvissä kohteissa. Ainoa Abben periaatteen mukainen sisämikrometri (ei ensimmäisen asteen **kallistumavirhettä**). Automaattisesti keskittävä ja suuntaava. Helppo, suora lukeminen hyväkontrastiselta digitaalinäytöltä. Patentoitu **CAPA μ -mittausjärjestelmä**. Mittauspinnat karkaistua terästä (HV30–770).

Toiminto:

IP54: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja pölyn kerääntymiseltä sisällä (pölysuojattu) ja täydellinen kosketussuojaus.

Erikoistarvike:

Säätörenkaat nro 484030, jatkokappaleet nro 428802, tiedonsiirtokaapeli, langaton lähetin nro 498921, langaton sovitin nro 498924.

Huomautus:

Syvien kohteiden keskityslaitteet pyynnöstä.

Tekninen kuvaus

| | |
|---|------------|
| Vakiomittaussyvyys | 58 mm |
| Mittausalue | 10 - 12 mm |
| Mitta a | 2,5 mm |
| Mittaussyvyys ensimmäisjatkokappaleella | 379 mm |
| virheraja | 0,004 mm |
| Lukema | 0,001 mm |

| | |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Tuotenro, paristot/akut | 081560 CR2032 |
| Sisältyvien paristojen lukumäärä | 1 |
| IP-suojausluokka | IP 54 |
| Energiansyöttö | Paristokäyttöinen |
| Standardi | DIN 863 |
| Lukema valittavissa | mm/tuumaa |
| Liitântä | RS232C-liitântä. |
| Liitântä | Digimatic-liitântä |
| Mittausarvon varmistus | yksi nollausasetus |
| mittaustekniikka | digitaalinen |
| Tarkastustodistus | Valmistajan tarkastuspöytäkirja |
| Kalibrointi | B6 |
| Tuotetyyppi | 3-pistesämikrometri |

Palvelut

| | |
|---|------------|
| DAkS-kalibrointi3-pistesämikrometri enimmäismittausalue 200 mm | 022510 200 |
| KalibrointiKolmipistesämikrometri enimmäismittausalue 20 mm | 022500 20 |

Tarvikkeet

| | |
|--|---------------|
| Jatkokappale sisämikrometriin IMICRO Tyyppi 1/100 | 428802 1/100 |
| AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 11 mm | 484030 11 |
| Nappiparisto / erikoisparisto paristotyyppi CR2032 | 081560 CR2032 |