



Digitaalinen 3-piste-sisämikrometri IMICRO, Mittausalue: 80-90mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	428830 80-90
GTIN	7630041117097
Tuoteluokka	45A

Kuvaus

Malli:

Digitaalinen 3-piste-sisämikrometri reikien **erittäin tarkkaan mittaukseen** myös syvissä kohteissa. Ainoa Abben periaatteen mukainen sisämikrometri (ei ensimmäisen asteen **kallistumavirhettä**). Automaattisesti keskittävä ja suuntaava. Helppo, suora lukeminen hyväkontrastiselta digitaalinäytöltä. Patentoitu **CAPA μ -mittausjärjestelmä**. Mittauspinnat päällystetty titaaninitridillä (TIN) (HV5–2300).

Toiminto:

IP54: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja pölyn kerääntymiseltä sisällä (pölysuojattu) ja täydellinen kosketussuojaus.

Erikoistarvike:

Säätörenkaat nro 484030, jatkokappaleet nro 428802, tiedonsiirtokaapeli, langaton lähetin nro 498921, langaton sovitin nro 498924.

Huomautus:

Syvien kohteiden keskityslaitteet pyynnöstä.

Tekninen kuvaus

Mittaussyvyys enimmäisjatkokappaleella	1604 mm
Mittausalue	80 - 90 mm
Vakiomittaussyvyys	104 mm
Mitta a	11 mm
virheraja	0,005 mm
Lukema	0,001 mm

Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
Tuotenro, paristot/akut	081560 CR2032
IP-suojausluokka	IP 54
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Standardi	DIN 863
Lukema valittavissa	mm/tuumaa
Liitäntä	RS232C-liitäntä.
Liitäntä	Digimatic-liitäntä
Mittausarvon varmistus	yksi nollausasetus
mittaustekniikka	digitaalinen
Tarkastustodistus	Valmistajan tarkastuspöytäkirja
Kalibrointi	B6
Tuotetyyppi	3-pistesisämikrometri

Palvelut

DAkS-kalibrointi3-pistesisämikrometri enimmäismittausalue 200 mm	022510 200
KalibrointiKolmipistesisämikrometri enimmäismittausalue 100 mm	022500 100

Tarvikkeet

Jatkokappale sisämikrometriin IMICRO Tyyppi 4/500	428802 4/500
AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 85 mm	484030 85
Nappiparisto / erikoisparisto paristotyyppi CR2032	081560 CR2032
Jatkokappale sisämikrometriin IMICRO Tyyppi 4/150	428802 4/150