



## Digitaalinen 3-piste-sisämikrometri IMICRO, Mittausalue: 11-14mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	428830 11-14
GTIN	7630041116984
Tuoteluokka	45A

### Kuvaus

#### Malli:

Digitaalinen 3-piste-sisämikrometri reikien **erittäin tarkkaan mittaukseen** myös syvissä kohteissa. Ainoa Abben periaatteen mukainen sisämikrometri (ei ensimmäisen asteen **kallistumavirhettä**). Automaattisesti keskittävä ja suuntaava. Helppo, suora lukeminen hyväkontrastiselta digitaalinäytöltä. Patentoitu **CAPA  $\mu$ -mittausjärjestelmä**. Mittauspinnat päällystetty titaaninitridillä (TIN) (HV5–2300).

#### Toiminto:

IP54: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja pölyn kerääntymiseltä sisällä (pölysuojattu) ja täydellinen kosketussuojaus.

#### Erikoistarvike:

Säätörenkaat nro 484030, jatkokappaleet nro 428802, tiedonsiirtokaapeli, langaton lähetin nro 498921, langaton sovitin nro 498924.

#### Huomautus:

Syvien kohteiden keskityslaitteet pyynnöstä.

### Tekninen kuvaus

Mitta a	3,5 mm
Mittausalue	11 - 14 mm
Mittaussyvyys enimmäisjatkokappaleella	1593 mm
Vakiomittaussyvyys	72 mm
virheraja	0,004 mm
Lukema	0,001 mm

Tuotenro, paristot/akut	081560 CR2032
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
IP-suojausluokka	IP 54
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Standardi	DIN 863
Lukema valittavissa	mm/tuumaa
Liitäntä	RS232C-liitäntä.
Liitäntä	Digimatic-liitäntä
Mittausarvon varmistus	yksi nollausasetus
mittaustekniikka	digitaalinen
Tarkastustodistus	Valmistajan tarkastuspöytäkirja
Kalibrointi	B6
Tuotetyyppi	3-pistesisämikrometri

## Palvelut

DAkS-kalibrointi3-pistesisämikrometri enimmäismittausalue 200 mm	022510 200
KalibrointiKolmipistesisämikrometri enimmäismittausalue 20 mm	022500 20

## Tarvikkeet

Jatkokappale sisämikrometriin IMICRO Tyyppi 2/500	428802 2/500
Jatkokappale sisämikrometriin IMICRO Tyyppi 2/150	428802 2/150
Nappiparisto / erikoisparisto paristotyyppi CR2032	081560 CR2032
AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 12 mm	484030 12