

CARTEC**Nostosanka, Kierteen Ø: M16****Tilaustiedot**

Tilausnumero	086486 M16
GTIN	8013429800054
Tuoteluokka	08Y

Kuvaus**Malli:**

Kiinni ruuvattava, 360° kääntyvä ankkurointipiste raskaiden kuormien nostamiseen, kuulalaakeroitu, 100 % halkeamatarkastettu, **DGUV:n sertifioima, varmuuskerroin 4** kaikissa suunnissa.

Huomautus:**SF 4:1 = turvakerroin 4.**

Kantavuus WLL SF 4:1: 1,12 t

Pultin kiinnikeleveys A: 30 mm

Silmukan leveys B: 13 mm

Mitta C: 46 mm

Pultin Ø D: 38 mm

Mitta E: 50 mm

Tekninen kuvaus

Mitta E	50 mm
Mitta C	46 mm
Silmukan leveys B	13 mm

Pultin kiinnikeleveys A	30 mm
Pultin Ø D	38 mm
Kantavuus WLL SF 4:1	1,12 t
Korkeus H	105 mm
Kierteen Ø	M16×20
Tuotetyyppi	Nostosanka