



## Holkkiavainsarja 1/4", nelikulmainen 35 osaa



### Tilaustiedot

Tilausnumero	630335
GTIN	4000896178513
Tuoteluokka	630

### Kuvaus

#### Malli:

**Väännin-/liitososat** standardien **DIN 3122 /3123 mukaiset; avainhylsy** standardin **DIN 3124 mukaiset**. Sisä- / ulkonelikulmat standardin **DIN 3120 mukaiset**.

#### Käyttö:

Kuusiokantaruuveille/muttereille, joiden kierre M3 - M8, ja kuusiokoloruuveille, joiden kierre M4 - M8.

Pozidriv- ja Phillips-ruuveille, joiden kierre M2 - M6, urakantaruuveille, joiden kierre M3 - M5, ja Torx®-koloruuveille, joiden kierre M3 - M8.

#### Toimituksen sisältö:

Hylsy - 6-kulmaiset: 10 kpl koot 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm

Kärjet, C 6,3, kuusiokoloruuveille: 5 kpl koot 3; 4; 5; 6; 7 mm

Kärjet, C 6,3, Torx®-koloruuveille, tappi: 7 kpl koot TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40

Kärjet, C 6,3, Phillips-ruuveille: 3 kpl koot 1; 2; 3

Kärjet, C 6,3, Pozidriv-ruuveille: 3 kpl koot 1; 2; 3

Kärjet, C 6,3, urakantaruuveille: 3 kpl koot 4,5×0,6; 6,5×1,2; 8×1,2 mm

Teränpidin: 1 kpl 1/4 tuuman nelikantahylsy – 1/4 tuuman bit-istukka

Jatkokappaleet: 2 kpl, koot 55 ja 101,5 mm

Räikkä: 1 kpl

säilytys: Muovikotelo, alusta / säilytyslokero

## Tekninen kuvaus

Irrotusprofiili	Pozidriv-ruuvitaltta
Irrotusprofiili	Ruuvinväännin reiällisille TORX®-ruuveille
Irrotusprofiili	6-kulmainen hylsy
Irrotusprofiili	Urakantameisseli
Irrotusprofiili	Ruuvinväännin Phillips-ruuveille
Irrotusprofiili	6-kulma-meisseli
Osien määrä	35
Vääntönelikulma	1/4 tuuma
Avaimen leveysalue 6-kulmaholkkiavain	5,5–14 mm
Avaimen leveysalue 6-kulmaruuviavain	3-7 mm
Pakkaus	Muovikotelo, alusta / säilytyslokero
Pituus	180 mm
Leveys	150 mm
Korkeus	54 mm
Tuotetyyppi	Holkkiavain