



Holkkiavainsarja 1/4", nelikulmainen 38 osaa



Tilaustiedot

Tilausnumero	630370
GTIN	3148519320435
Tuoteluokka	63V

Kuvaus

Malli:

Väännin- ja liitososat standardien DIN 3122 / 3123 mukaiset; **avainhylsy** standardin DIN 3124 mukaiset. Sisä- / ulkonelikulmat vastaavat standardia DIN 3120.

Käyttö:

Kuusiokantaruuveille/muttereille, joiden kierre on M3 - M8, ja kuusiokoloruuveille, joiden kierre on M4 – M8.

Pozidriv- ja Phillips-ruuveille, joiden kierre M2 - M6, urakantaruuveille, joiden kierre M3 - M5, ja kolo-Torx®-ruuveille, joiden kierre M3 - M8.

Toimituksen sisältö:

Avainhylsyt kuusiokannalle: 10 kpl koot 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm

Kärjet, C 6,3, kuusiokoloruuveille: 5 kpl koot 3; 4; 5; 6; 7 mm

Kärjet, C 6,3, Torx®-koloruuveille, tappi: 7 kpl koot TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40

Kärjet, C 6,3, Phillips-ruuveille: 3 kpl koot 1; 2; 3

Kärjet, C 6,3, Pozidriv-ruuveille: 3 kpl koot 1; 2; 3

Kärjet, C 6,3, urakantaruuveille: 3 kpl koot 4,5×0,6; 6,5×1,2; 8×1,2 mm

Teränpidin: 1 kpl 1/4 tuuman nelikantahylsy – 1/4 tuuman bit-istukka

Liitinvarsi: 1 terävarsi E 6,3 - nelikanta 1/4 tuumaa

Käsikahva: 1 kpl

Jatkokappale: 2 kpl koot 55; 100 mm

Murrosnivel: 1 kpl

Räikkä: 1 kpl
säilytys: muovikotelo

Tekninen kuvaus

Irrotusprofiili	Ruuvinväännin TORX®-ruuveille, reiällinen
Irrotusprofiili	6-kulmainen hylsyavain
Irrotusprofiili	Ruuvinväännin Phillips-ruuveille
Irrotusprofiili	6-kulma-meisseli
Irrotusprofiili	Pozidriv-ruuvitaltta
Irrotusprofiili	Urakantameisseli
Vääntönelikulma	1/4 tuuma
Osien määrä	38
Avaimen leveysalue 6-kulmaholkkiavain	5,5–14 mm
Avaimen leveysalue 6-kulmaruuviavain	3-7 mm
Pakkaus	muovikotelo
Pituus	152 mm
Leveys	92 mm
Korkeus	48 mm
Tuotetyyppi	Holkkiavain