

CARTEC**Nostosanka, Kierteen Ø: M30****Tilaustiedot**

Tilausnumero	086486 M30
GTIN	8013429800177
Tuoteluokka	08Y

Kuvaus**Malli:**

Kiinni ruuvattava, 360° kääntyvä ankkurointipiste raskaiden kuormien nostamiseen, kuulalaakeroitu, 100 % halkeamatarkastettu, **DGUV:n sertifioima, varmuuskerroin 4** kaikissa suunnissa.

Huomautus:**SF 4:1 = turvakerroin 4.**

Kantavuus WLL SF 4:1: 5,3 t

Pultin kiinnikeleveys A: 45 mm

Silmukan leveys B: 22 mm

Mitta C: 65 mm

Pultin Ø D: 75 mm

Mitta E: 80 mm

Tekninen kuvaus

Silmukan leveys B	22 mm
Pultin Ø D	75 mm
Pultin kiinnikeleveys A	45 mm

Mitta E	80 mm
Mitta C	65 mm
Kantavuus WLL SF 4:1	5,3 t
Korkeus H	165 mm
Kierteen Ø	M30×35
Tuotetyyppi	Nostosanka