

CARTEC**Nostosanka, Kierteen Ø: M24****Tilaustiedot**

Tilausnumero	086486 M24
GTIN	8013429800139
Tuoteluokka	08Y

Kuvaus**Malli:**

Kiinni ruuvattava, 360° kääntyvä ankkurointipiste raskaiden kuormien nostamiseen, kuulalaakeroitu, 100 % halkeamatarkastettu, **DGUV:n sertifioima, varmuuskerroin 4** kaikissa suunnissa.

Huomautus:**SF 4:1 = turvakerroin 4.**

Kantavuus WLL SF 4:1: 3,15 t

Pultin kiinnikeleveys A: 40 mm

Silmukan leveys B: 18 mm

Mitta C: 70 mm

Pultin Ø D: 58 mm

Mitta E: 68 mm

Tekninen kuvaus

Pultin Ø D	58 mm
Mitta C	70 mm
Pultin kiinnikeleveys A	40 mm

Silmukan leveys B	18 mm
Mitta E	68 mm
Korkeus H	153 mm
Kantavuus WLL SF 4:1	3,15 t
Kierteen Ø	M24×30
Tuotetyyppi	Nostosanka