

CARTEC**Nostosanka, Kierteen Ø: M20****Tilaustiedot**

Tilausnumero	086486 M20
GTIN	8013429800092
Tuoteluokka	08Y

Kuvaus**Malli:**

Kiinni ruuvattava, 360° kääntyvä ankkurointipiste raskaiden kuormien nostamiseen, kuulalaakeroitu, 100 % halkeamatarkastettu, **DGUV:n sertifioima, varmuuskerroin 4** kaikissa suunnissa.

Huomautus:**SF 4:1 = turvakerroin 4.**

Kantavuus WLL SF 4:1: 2 t

Pultin kiinnikeleveys A: 34 mm

Silmukan leveys B: 16 mm

Mitta C: 57 mm

Pultin Ø D: 50 mm

Mitta E: 61 mm

Tekninen kuvaus

Pultin Ø D	50 mm
Mitta E	61 mm
Pultin kiinnikeleveys A	34 mm

Silmukan leveys B	16 mm
Mitta C	57 mm
Korkeus H	131 mm
Kantavuus WLL SF 4:1	2 t
Kierteen Ø	M20×30
Tuotetyyppi	Nostosanka