

**Garant**

**Työpiste, jossa sähkötoiminen korkeussäätö Kantokyky kork. 250 / 200 kg, tumma Eluplan-levy, Tyyppi: 1500/S**

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	920301 1500/S
GTIN	4062406120771
Tuoteluokka	9GG

**Kuvaus****Malli:**

Runko-osassa nostoyksikkö ja sivulla ja takana poikittaistuet, jotka lisäävät vakautta. 50 mm paksu tumma Eluplan-levy. **Erotuslevyillä** varustettu työpöytä, asentaminen riviin on mahdollista.

**Pintakäsittely:**

Mustat korkeussäädettävät jalat, antrasiitit RAL 7016 **jauhemaalatut** poikittaistuet.

**Suositus:**

Kevyet asennustyöt istuen ja seisoen.

**Huomautus:**

Enimmäiskantavuuden vuoksi tulisi käyttää vain siirrettäviä laatikstorunkoja. Laatikstorunkojen asentamista työtason alle tulee välttää. Muiden osien asentaminen pienentää kuormituskykyä. Toimitus valmiiksi asennettuna.

**Tekninen kuvaus**

ComfortClose	ei
Työtason paksuus	50 mm
Syvyys	750 mm
Työtason materiaali	Eluplan tumma
Ohjauspaneelissa näyttö ja muistitoiminto	kyllä

Kantavuus jatkuvalla kuormituksella	250 kg
Työtason pituus	1500 mm
Leveys	1500 mm
Paino	105 kg
Työtason syvyys	750 mm
Suurin kantavuus	250 kg
Korkeudensäätöalue (työtason yläreuna) välillä	720 - 1200 mm
Nostonopeus	38 mm/s
Työpenkin/pöydän kantavuus – suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla)	250 kg
Pistoketyyppi, tulo	F
Nimellisjännite	250 V
Materiaalin paksuus	1 mm
Korkeudensäätömalli	sähköinen
Pöytälevyn paksuus	50 mm
Tuotetyyppi	Työpöytä