

HOLEX**Kiinnityspultit Mazak, muoto A, reiällä, Sopii ISO-varteen: 40M7****Tilaustiedot**

Tilausnumero	308670 40M7
GTIN	4062406120450
Tuoteluokka	32Z

Kuvaus**Malli:**

- **Päätypuoli tasosorvattu.**

Tiivistetty.

Kuvaus:

Karan kiinnitystarttuja vetää työkalunpitimen kiinnityspultin yli tiukasti karaan. Kiinnityspultteja on useita eri malleja. Ne ovat tärkeä linkki koneen ja työkalun välillä. Kiinnityspulteille asetetut tarkkuus-, tiukkuus- ja luotettavuusvaatimukset ovat korkeita.

Käyttö:

- **Kartiovartisille työkaluille DIN 69871 ja JIS B 6339 (MAS-BT), paitsi koko 30.**
- **Työstökeskuksiin (koneet, joissa on automaattinen työkalunvaihtaja).**
- **NC-koneisiin (koneet, joissa ei ole automaattista työkalunvaihtajaa).**

Huomautus:

Varmista AB:n asennuksessa oikea kiristysmomentti. Saatavilla ei ole sopivaa kiristysavainta.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L	41,25 mm
Sopii ISO-varteen	40
Porauksen Ø	7 mm
Suurin kiristysmomentti	50 Nm
L ₁	16,25 mm

Sopiva värikoodatuille jyrkkäkartioille	SK 40
Pään Ø D ₁	18,79 mm
kierre M	M16
Laipan Ø D	21,8 mm
Avainkoko	19 mm
Porausominaisuus	reiällä
Kiristyspulttinormi	CAT
Tuotetyyppi	Kiinnityspultit