

Garant**Työntömitta, Mittausalue: 300mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	410100 300
GTIN	4062406122157
Tuoteluokka	40Z

Kuvaus**Malli:**

Asteikko-osat heijastamattomiksi mattakromattuja.
Tiheä, selkeä asteikko.
Lukitusruuvi yläpuolella.
Ergonomisesti optimoitu työnnin.
Mittauspinnat tarkkuusläpättyjä. Ilman syvyysmittaa.

Erikoistarvike:

Kierretaulukko nro 412180 työntömitan taustapuolelle.

Tekninen kuvaus

Jaotus	1/128 tuuma
Jaotus	1/20 mm
Pakkaus	Tasku
Lukema	0,05 mm
Mittausalue	0 - 300 mm
Lukema valittavissa	mm/tuumaa
Standardi	ISO 13385
Leukapituus	64 mm
Kalibrointi	A1
Mittapoikkeama E MPE	±0,05 mm

Kiinnitys	Lukitusruuvi yläpuolella
mittaustekniikka	analoginen
Raaka-aine	INOX
kaikki osat	Karkaistu
Tuotetyyppi	Yleiskäyttöinen työntömitta

Palvelut

KalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 300 mm	021000 300
DAkS-kalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 300 mm	021010 300