


Garant**Työntömitta Nonius 1/50, Mittausalue: 200mm****Tilastiedot**

Tilausnumero	410105 200
GTIN	4062406122164
Tuoteluokka	40Z

Kuvaus**Malli:**

Asteikko-osat heijastamattomiksi mattakromattuja.

Tiheä, selkeä asteikko.

Lukitusruuvi yläpuolella.

Ergonomisesti optimoitu luisti. Helpompi lukea väreillä merkityn asteikon ansiosta.

Mittauspinnat tarkkuusläpättyjä.

Erikoistarvike:

Kierretaulukko nro 412180 työntömitan taustapuolelle.

Tekninen kuvaus

Jaotus	1/50 mm
Kalibrointi	A1
Pakkaus	Tasku
Lukema	0,02 mm
Mittausalue	0 - 200 mm
Lukema valittavissa	mm/tuumaa
Leukapituus	50 mm
Jaotus	1/128 tuuma
Standardi	ISO 13385
Syvyysmitta	Ø 1,6

Syvyysmitta käytettävissä	kyllä
Mittapoikkeama E MPE	±0,03 mm
Kiinnitys	Lukitusruuvi yläpuolella
mittaustekniikka	analoginen
Raaka-aine	INOX
kaikki osat	Karkaistu
Tuotetyyppi	Yleiskäyttöinen työntömitta

Palvelut

KalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 200 mm	021000 200
DAkkS-kalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 200 mm	021010 200