


**Garant****Erittäin tarkka tarkkuussisämittausrakente, Mittausalue: 18-35mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	435190 18-35
GTIN	4045197726377
Tuoteluokka	41C

**Kuvaus****Malli:**

Tarkka kaksipistevertailumittausrakente, jousitettu keskitysraippa. **Kevyt**, vakaa rakenne **CFK-elementtien** ansiosta, vähäinen **lämpölaajeneminen** ja tehokas **korroosionsuoja**. Lämpösuoja pidikkeessä vähentää entisestään lämpötilan vaikutuksia. Tarkka, helposti käsiksi päästävä mittapulttituen siirto käyräsegmentin kautta. Kiinteillä, karkaistut teräskuulat sisältävillä mittauspäillä säädettävä Ø.

**Kuvaus mainosteksti:**

- **Kevyt, vakaa rakenne CFK-elementtien ansiosta.**
- **Pieni lämpölaajeneminen.**
- **Parannettu korroosionsuoja.**

**Käyttö:**

Reikien pyöreiden ja lieriömäisyyden sekäsisäprofiilien tarkkaan mittaamiseen.

**Toimituksen sisältö:**

Tarkkuus-sisämittausrakente täydellisenä puukotelossa (ilman mittakelloa).

**Erikoistarvike:**

Tarkkuusmittakello nro 434674, induktiivinen tarkkuusmittakello nro 434670, mittakello vasemmalle etenevällä asteikolla nro 434807 koko 10, digitaalinen mittakello 434322, asetusrenkaat nro 484030.

**Huomautus:**

Tarkkuusmittakelloja käytettäessä tarvitaan lisäksi jatke nro 434920 koko 10 tai mitta-anturi nro 434900 koko 16.

## Tekninen kuvaus

Mittauspäiden lkm	9
Mittauskiekkojen lkm	2
Mittaussyvyys	146 mm
Toistotarkkuus ilman mittakelloa	1 µm
Mittausalue	18 - 35 mm
Keskiöintilautasen leveys	14,5 mm
Standardi	Tehdasnormi
Pakkaus	kestävä rasia
Kalibrointi	C4
Tuotetyyppi	2-pistetarkkuussisämittauslaite

## Palvelut

DAkS-kalibrointiTarkkuussisämittauslaite (rakenne B + C) enimmäismittausalue 60 mm	023220 60
KalibrointiTarkkuussisämittauslaite (rakenne B + C) enimmäismittausalue 60 mm	023210 60

## Tarvikkeet

Mittakelloiskunkestävä Mittausalue / Kotelon Ø 10/58 mm	432110 10/58
Tarkkuusmittakelloiskunkestävä Mittausalue / Kotelon Ø 1/58 mm	433090 1/58
Teräsanturi Tyyppi 16	434900 16
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 10 mm	434920 10