

**Mahr****Digitaalinen kaarimikrometri liukukara, datalähtö, Mittausalue: 25-50mm****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 421602 25-50  |
| GTIN         | 4059192058531 |
| Tuoteluokka  | 43A           |

**Kuvaus****Malli:**

Innovatiivinen kaarimikrometri, hyvän erottelukyvyn näyttö, **numeroiden koko 10 mm**. Kätevä HOLD-toiminto, jolla mittausarvo voidaan pysäyttää helpon lukemisen varmistamiseksi. Mittauskara karkaistu ja hiottu. Mittauspinnat kovametallia. Ulkoneva räikkä, jossa pikakäyttö. Maalattu, lämpöeristetty teräskaari. Suhteellisen ja absoluuttisen mittaustavan vaihto. Nollaus kaikissa asennoissa. Kätevän **toleranssinäytön ja lisävaroitusrajojen** ansiosta käyttäjä huomaa, miten hyvin työkalu on toleranssirajojen sisällä. REFERENCE-mittausjärjestelmä tallentaa ja säilyttää asetetun nolla-asennon myös uudelleen kytkemisen jälkeen. Lukitustoiminto estää käyttönäppäinten tahattomasta painamisesta aiheutuvat mittavirheet.

**Kuvaus:**

- **Karan nousu on 5 mm kierrosta kohti, mikä lyhentää säätöaikaa.**
- **Pyörimätön kara ei vioita mitattavia pintoja.**

**Toiminto:**

IP65: Suojaus kaikista suunnista tulevalta vesisuihkulta ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

**Toimituksen sisältö:**

Mukana 1 paristo nro 081560, koko CR2032, 1 säätömitta alk. koosta 25-50.

**Erikoistarvike:**

Datakaapeli nro 498941.

**Tekninen kuvaus**

virheraja

2 µm

|                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Sisältyvien paristojen lukumäärä | 1                                |
| Kalibrointi                      | B2                               |
| Karan Ø                          | 6,5 mm                           |
| Kierteen nousu                   | 5 mm                             |
| Lukema                           | 0,001 mm                         |
| Mittausalue                      | 25 - 50 mm                       |
| Tuotenro, paristot/akut          | 081560 CR2032                    |
| Lukema                           | 0,00005 tuuma                    |
| LCD-näytön merkkikorkeus         | 10 mm                            |
| IP-suojaluokka                   | IP 65                            |
| Energiansyöttö                   | Paristokäyttöinen                |
| Standardi                        | Tehdasnormi                      |
| Liitântä                         | Digimatic-liitântä               |
| Liitântä                         | USB-liitântä                     |
| Mittausarvon varmistus           | MAHR Reference-Lock -järjestelmä |
| mittaustekniikka                 | digitaalinen                     |
| Pakkaus                          | kestävä rasia                    |
| Tuotetyyppi                      | Kaarimikrometri                  |

## Palvelut

|   |            |
|---|------------|
| KalibrointiKaarimikrometri ja säätömitta<br>enimmäismittausalue 100 mm      | 022040 100 |
| DAkS-kalibrointiKaarimikrometri ja säätömitta<br>enimmäismittausalue 100 mm | 022050 100 |

## Tarvikkeet

|   |             |
|---|-------------|
| Liitântäkaapelikaksisuuntainen, datapainikkeella Tyyppi<br>USB2 | 498941 USB2 |
| Liitântäkaapelikaksisuuntainen, datapainikkeella Tyyppi D2      | 498941 D2   |