



Digitaalinen kaarimikrometri liukukara, datalähtö, Mittausalue: 0-25mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	421602 0-25
GTIN	4059192058524
Tuoteluokka	43A

Kuvaus

Malli:

Innovatiivinen kaarimikrometri, hyvän erottelukyvyn näyttö, **numeroiden koko 10 mm**. Kätevä HOLD-toiminto, jolla mittausarvo voidaan pysäyttää helpon lukemisen varmistamiseksi. Mittauskara karkaistu ja hiottu. Mittauspinnat kovametallia. Ulkoneva räikkä, jossa pikakäyttö. Maalattu, lämpöeristetty teräskaari. Suhteellisen ja absoluuttisen mittaustavan vaihto. Nollaus kaikissa asennoissa. Kätevän **toleranssinäytön ja lisävaroitusrajojen** ansiosta käyttäjä huomaa, miten hyvin työkalu on toleranssirajojen sisällä. REFERENCE-mittausjärjestelmä tallentaa ja säilyttää asetetun nolla-asennon myös uudelleen kytkemisen jälkeen. Lukitustoiminto estää käyttönäppäinten tahattomasta painamisesta aiheutuvat mittavirheet.

Kuvaus:

- **Karan nousu on 5 mm kierrosta kohti, mikä lyhentää säätöaikaa.**
- **Pyörimätön kara ei vioita mitattavia pintoja.**

Toiminto:

IP65: Suojaus kaikista suunnista tulevalta vesisuihkulta ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Mukana 1 paristo nro 081560, koko CR2032, 1 säätömitta alk. koosta 25-50.

Erikoistarvike:

Datakaapeli nro 498941.

Tekninen kuvaus

Kalibrointi	B1
-------------	----

Kierteen nousu	5 mm
virheraja	2 µm
Lukema	0,001 mm
Tuotenro, paristot/akut	081560 CR2032
Karan Ø	6,5 mm
Lukema	0,00005 tuuma
Mittausalue	0 - 25 mm
LCD-näytön merkkikorkeus	10 mm
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
IP-suojaluokka	IP 65
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Standardi	Tehdasnormi
Liitântä	Digimatic-liitântä
Liitântä	USB-liitântä
Mittausarvon varmistus	MAHR Reference-Lock -järjestelmä
mittaustekniikka	digitaalinen
Pakkaus	kestävä rasia
Tuotetyyppi	Kaarimikrometri

Palvelut

KalibrointiKaarimikrometri ilman säätömittaa enimmäismittausalue 25 mm	022000 25
DAkkS-kalibrointiKaarimikrometri ilman säätömittaa enimmäismittausalue 100 mm	022010 100

Tarvikkeet

Liitântäkaapelikaksisuuntainen, datapainikkeella Tyyppi USB2	498941 USB2
Liitântäkaapelikaksisuuntainen, datapainikkeella Tyyppi D2	498941 D2