

Garant**Tarkkuus-sisämittaustelaitesarja, Mittausalue: 18-150mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	435192 18-150
GTIN	4045197726360
Tuoteluokka	41C

Kuvaus**Malli:**

Tarkka kaksipistevertailumittaustelaitte, jousitettu keskitysliippa. **Kevyt**, vakaa rakenne **CFK-elementtien** ansiosta, vähäinen **lämpölaajeneminen** ja tehokas **korroosionsuoja**. Lämpösuoja pidikkeessä vähentää entisestään lämpötilan vaikutuksia. Tarkka, helposti käsiksi päästävä mittapulttituen siirto käyräsegmentin kautta. Kiinteillä, karkaistut teräskuulat sisältävillä mittauspäillä säädettävä Ø.

Kuvaus mainosteksti:

- **Kevyt, vakaa rakenne CFK-elementtien ansiosta.**
- **Pieni lämpölaajeneminen.**
- **Parannettu korroosionsuoja.**

Käyttö:

Reikien pyöreiden ja lieriömäisyyden sekäsisäprofiilien tarkkaan mittaamiseen.

Toimituksen sisältö:

2 tarkkuus-sisämittaustelaitetta nro 435190, mukana jatkeet ja mittarenkaat.

Erikoistarvike:

Tarkkuusmittakello nro 434674, induktiivinen tarkkuusmittakello nro 434670, mittakello vasemmalle etenevällä asteikolla nro 434807 koko 10, digitaalinen mittakello 434322, asetusrenkaat nro 484030.

Huomautus:

Tarkkuusmittakelloja käytettäessä tarvitaan lisäksi jatke nro 434920 koko 10 tai mitta-anturi nro 434900 koko 16.

Tekninen kuvaus

Mittauskiekkojen lkm	5
Mittaussyvyys	146 - 178 mm
Mittauspäiden lkm	20
Mittausalue	18 - 150 mm
Toistotarkkuus ilman mittakelloa	1 µm
Standardi	Tehdasnormi
Pakkaus	kestävä rasia
Kalibrointi	S9
Tuotetyyppi	2-pistetarkkuussisämittauslaite

Palvelut

KalibrointiTarkkuussisämittauslaitesarja Mittausalue 18-150 mm	020580 18-150
--	---------------

Tarvikkeet

Jatkeet mitta-antureille Pituus L 10 mm	434920 10
Erittäin tarkka tarkkuussisämittauslaite Mittausalue 18-35 mm	435190 18-35
Mittakelloiskunkestävä Mittausalue / Kotelon Ø 10/58 mm	432110 10/58
Erittäin tarkka tarkkuussisämittauslaite Mittausalue 50-150 mm	435190 50-150
Teräsanturi Tyyppi 16	434900 16
Tarkkuusmittakelloiskunkestävä Mittausalue / Kotelon Ø 1/58 mm	433090 1/58