

Koken**IMPACT-supistuskappale, Tyyppi: 11****Tilaustiedot**

Tilausnumero	650016 11
GTIN	4991644475018
Tuoteluokka	63R

Kuvaus**Malli:**

Luja rakenne, joka sopii erityisesti sähkö- ja paineilmakäyttöisiin iskuruuvaimiin. Kiinnitetään poikittaisporauksen ja rengasuran avulla. Sisänelikulma DIN 3121.

Kiinnitettävä turvallisuussyistä ehdottomasti sopivalla liitinsokalla ja kumirenkaalla.

Raaka-aine:

Kromi-molybdeeniterästä – mustattu pinta.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus	98 mm
Irrotusnelikulma [x]	1.1/2 tuuma
Irrotusnelikulma [y]	1 tuuma
Standardi	DIN 3121
Raaka-aine	kromimolybdeeniterästä
Pinta	mustattu
soveltuu käytettäväksi koneissa	kyllä
Tuotetyyppi	Ruuvitalttasarja

Tarvikkeet

Kumirengas 1 1/2 tuuman hylsille Ø 95 mm

653990 95

Liitinsokka hylsille, 1 1/2 tuumaa Ø×Pituus 7X75 mm

653995 7X75