



Automaattihitsausnaamio optrel® panoramaxx, Väri: AIR



Tilaustiedot

Tilausnumero	097947 AIR
GTIN	7640127616475
Tuoteluokka	09U

Kuvaus

Malli:

Täysautomaattinen hitsausnaamari, **panoraama-näkökenttä**, 6 kertaa suurempi kuin vakiohitsausnaamareissa. Häikäisysojassa olevan nenäloven ansiosta suodatinta voi pitää lähempänä silmiä. Tämä laajentaa huomattavasti näkökenttää. **Parasta näkömukavuutta** innovatiivisen UV-/IR-suotimen ansiosta, **aito värien toisto**.

- **Tummat suojaustasot: 5 –12 (automaattinen) ja 7 – 12 (manuaalinen)**
- **Kirkkaustaso: 2,5**
- **Ladattavat akut**
- **Hitsaussuodattimen näkökenttä: 60 x 125 mm**

Optrel® panoramaxx:n raitisilmaversiossa on samat tekniset ominaisuudet kuin vakiomallissa nro 097947 koko BLACK. Kypärä voidaan liittää puhaltimella varustettuun **puhallinsuojainjärjestelmään optrel® e3000X nro 097978 koko E3000X** muutamalla yksinkertaisella toimenpiteellä.

Käyttö:

MIG- / MAG-, elektrodi-, WIG- ja plasmahitsaus ja -leikkaus

Standardi:

EN 175; EN 379; EN 166

Toimituksen sisältö:

1 ulkoinen etulasisuoja, 1 säilytyspussi.

Tekninen kuvaus

kytkentäaika tummasta vaaleaan	100 - 2000 ms
Luokitus EN 379 mukaan	1 / 1 / 1 / 2
Energiansyöttö	Akkukäyttöinen
kytkentäaika vaaleasta tummaan	0,1 ms
Tuotetyyppi	Hitsausmaski