



## Automaattihitsausnaamio optrel® crystal 2.0, Tyyppi: CRYSTAL



### Tilaustiedot

Tilausnumero	097942 CRYSTAL
GTIN	7640127617120
Tuoteluokka	09U

### Kuvaus

#### Malli:

Automaattisen optrel® Crystal 2.0 hitsauskypärän uusi teknologia mahdollistaa **suojausluokan 2 kirkkausasteen**, jolloin työkappale näkyy erinomaisesti ennen hitsausta ja hitsauksen jälkeen. Värit näkyvät kirkkausasteessa poikkeuksellisen realistisina, ja tummuusaste mahdollistaa **suurikontrastisen ja yksityiskohtaisen** kuvan hitsauskylvystä.

**Tummat suojausasteet:** 4 - 12.

- **Kirkkausaste: 2**
- **3 V litiumparisto (kestoikä 2 500 tuntia)**
- **Väri: hopea**
- **Hitsaussuodattimen näkökenttä: 50×100 mm**

#### Käyttö:

MIG-/MAG-, elektrodi-, WIG- ja plasmahitsaus

#### Standardi:

EN 175; EN 379; EN 166.

kytkentäaika vaaleasta tummaan: 0,1 ms

kytkentäaika tummasta vaaleaan: 100 - 200 ms

Luokitus EN 379 mukaan: 1 / 1 / 1 / 2

### Tekninen kuvaus

Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
Tuotenro, paristot/akut	081560 CR2032
kytkentäaika vaaleasta tummaan	0,1 ms
Luokitus EN 379 mukaan	1 / 1 / 1 / 2
kytkentäaika tummasta vaaleaan	100 - 200 ms
Tuotetyyppi	Hitsausmaski