

HOLEX**IMPACT-supistuskappale, Tyyppi: 3****Tilaustiedot**

Tilausnumero	650017 3
GTIN	4045197726605
Tuoteluokka	62D

Kuvaus**Malli:**

Luja rakenne, joka sopii erityisesti sähkö- ja paineilmakäyttöisiin iskuruuvaimiin. Kiinnitetään poikittaisporauksen ja rengasuran avulla. Sisänelikulma DIN 3121.

Kiinnitettävä turvallisuussyistä ehdottomasti sopivalla liitinsokalla ja kumirenkaalla.

Käyttönelikulmio kiinnitystapilla.

Raaka-aine:

Kromi-molybdeeniterästä – mustattu pinta.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus	32 mm
Irrotusnelikulma [x]	3/8 tuuma
Irrotusnelikulma [y]	1/4 tuuma
Standardi	DIN 3121
Raaka-aine	kromimolybdeeniterästä
Pinta	mustattu
soveltuu käytettäväksi koneissa	kyllä
Tuotetyppi	Ruuvitalttasarja

Tarvikkeet

Kumirengas 3/8 tuuman hylsille Ø 18 mm	650800 18
Varmistuspuristinsarja 3/8 tuuman hylsille, sisältää ulosvetäjän10 osaa Tyyppi 1	650790 1
Liitinsokka hylsille, 3/8 tuumaa Ø×Pituus 2,5X14 mm	650900 2,5X14