

Garant**Hiomatuppilo (CER), Karkeus 80, Hiomatuppilon Ø, pituus, muoto: 1626A****Tilaustiedot**

Tilausnumero	553035 1626A
GTIN	4062406122829
Tuoteluokka	51E

Kuvaus**Malli:**

Suuri tehokkuus ja nopea materiaalinpoisto **optimoidun hiomarae/sideaineliimauksen ansiosta.**

Keramiikkarae (CER) on ihanteellinen ruostumattomien terästen ja nikkelseosten työstöön. Suuri hiontateho ja viileä hionta.

Käyttö:

Saumattomat hiomatuppilot asetetaan kumirungon päälle, ja ne pysyvät pyörivässä koneessa tukevasti paikoillaan keskipakoisvoiman ansiosta. **Hiomatuppiloiden vaihto käy nopeasti ja helposti** (käännetään auki/kiinni urien suuntaisesti).

Huomautus:

Yhteensopiva vain ylihiottujen hiomatuppilonpitimien nro 553100 kanssa.

Tekninen kuvaus

Suositteltu kierrosluku	12000 min ⁻¹
Hiomatuppilon Ø	16 mm
Hiomatuppilon pituus	26 mm

Muoto	A
Rakeisuus	80
Tuotenimen määrite	Karkeus 80
Tuotetyyppi	Hiomatuppilo

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu Mg	sopii rajoituksin		
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	soveltuu		
INOX	soveltuu		
Ti	soveltuu		
GG(G)	sopii rajoituksin		
CuZn	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		