

Koken**IMPACT-supistuskappale, Tyyppi: 3****Tilaustiedot**

Tilausnumero	650016 3
GTIN	4991644340026
Tuoteluokka	63R

Kuvaus**Malli:**

Luja rakenne, joka sopii erityisesti sähkö- ja paineilmakäyttöisiin iskuruuvaimiin. Kiinnitetään poikittaisporauksen ja rengasuran avulla. Sisänelikulma DIN 3121.

Kiinnitettävä turvallisuussyistä ehdottomasti sopivalla liitinsokalla ja kumirenkaalla.

Käyttönelikulmio kiinnitystapilla.

Raaka-aine:

Kromi-molybdeeniterästä – mustattu pinta.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus	25 mm
Irrotusnelikulma [x]	3/8 tuuma
Irrotusnelikulma [y]	1/4 tuuma
Standardi	DIN 3121
Raaka-aine	kromimolybdeeniterästä
Pinta	mustattu
soveltuu käytettäväksi koneissa	kyllä

Tuotetyyppi

Ruuvitalttasarja

Tarvikkeet

Kumirengas 3/8 tuuman hylsille Ø 18 mm

650800 18

Varmistuspuristinsarja 3/8 tuuman hylsille, sisältää ulosvetäjän 10 osaa Tyyppi 1

650790 1

Liitinsokka hylsille, 3/8 tuumaa Ø×Pituus 2,5X14 mm

650900 2,5X14