

3M Roloc™**Karkeapuhdistuslaikka (SiC), Ø 50,8 mm, Huopamalli: XCRS****Tilaustiedot**

Tilausnumero	554056 XCRS
GTIN	50638060215383
Tuoteluokka	53M

Kuvaus**Malli:**

Karkeapuhdistuslaikat, joissa synteettinen, tasaisesti rakeistettu nailonhuopa. Avoin rakenne, ei tukkeudu. **Vakaat reunat, erittäin hyvä poistoteho ja pitkä käyttöikä.** Soveltuu erinomaisesti hilseen poistoon.

Käyttö:

Ruosteen ja maalin poistoon, hitsaussaumojen puhdistukseen ja pinnan epäpuhtauksien poistoon.

Tekninen kuvaus

3M:n luokitus	XT-DR
Enimmäiskierrosluku	18000 min ⁻¹
Hienousaste	erittäin karkea
Kiekon Ø	50,8 mm
Kovuusaste	erittäin kova
Hioma-aine	Piikarbidi SiC
Hioma-aineen lyhenne	SiC

Raudan, rikin ja kloorin osuus	< 0,1 %
Tuotenimen määrite	Ø 50,8 mm
Tuotetyyppi	Karkeapuhdistushuopa

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu Mg	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	soveltuu		
INOX	soveltuu		
Ti	soveltuu		
GG(G)	soveltuu		
CuZn	soveltuu		
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu		
puu	soveltuu		
kivi	sopii rajoituksin		
lakka	soveltuu		
Uni	soveltuu		
märkä enintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		