

Garant GRIDLINE

**Vetoalusta 200 kg, 26×24G, Korkeus: 75mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	931186 75
GTIN	4062406122966
Tuoteluokka	9GK

**Kuvaus****Malli:**

Vetoalusta, **100 % ulosvedettävä**. Edestä auki, vaipan korkeus sivulla 46 mm, asennuskorkeus 75 mm. Ilman urajakolistan stanssauksia.

**Sopii:**

Sivukaappi 30×28G.

**Toimituksen sisältö:**

Vetoalusta, sisältää à 1 parin ohjauskiskoja.

**Pintakäsittely:**

Vaaleanharmaa RAL 7035, **jauhemaalattu**.

**Huomautus:**

Ei sovellu asennettavaksi siirrettävään runkoon.

**Tekninen kuvaus**

Vetolaatikoiden hyötyala G	26×24
Hyötyleveys	650 mm
Hyötyleveys G	26
Hyötysyvyys	600 mm
Hyötysyvyys G	24
Paino	13,8 kg
Käyttöalue	Työkalukaappi
Vetolaatikoissa yksittäislukitus	ei

Korkeus	75 mm
Materiaalin paksuus	1,2 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	200 kg
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vetolaatikon hyötyleveys × hyötisyvyys G	26×24G
Tuotetyyppi	Vetoalusta