

Garant GRIDLINE

Vetoalusta 200 kg, 36×24G, Korkeus: 75mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	931366 75
GTIN	4062406123017
Tuoteluokka	9GK

Kuvaus**Malli:**

Vetoalusta, **100 % ulosvedettävä**. Edestä auki, vaipan korkeus sivulla 46 mm, asennuskorkeus 75 mm. Ilman urajakolistan stanssauksia.

Toimituksen sisältö:

Vetoalusta, sisältää à 1 parin ohjauskiskoja.

Pintakäsittely:

Vaaleanharmaa RAL 7035, **jauhemaalattu**.

Huomautus:

Ei sovellu asennettavaksi siirrettävään runkoon.

Tekninen kuvaus

Hyötysyvyys G	24
Hyötysyvyys	600 mm
Hyötyleveys	900 mm
Hyötyleveys G	36
Vetolaatikoiden hyötyala G	36×24
Paino	17,5 kg
Käyttöalue	Työkalukaappi
Vetolaatikoissa yksittäislukitus	ei
Korkeus	75 mm

Materiaalin paksuus	1,2 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	200 kg
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vetolaatikon hyötyleveys × hyötysyvyys G	36×24G
Tuotetyppi	Vetoalusta