

Garant GRIDLINE

Vetoalusta 75 kg, 20×20G, Tyyppi: 75**Tilaustiedot**

Tilausnumero	932035 75
GTIN	4062406122973
Tuoteluokka	9GK

Kuvaus**Malli:**

Ulosvedettävä hylly, **tulee ulos kokonaan**, 20×20G. Edestä avoin, sivulaitojen korkeus 46 mm, asennuskorkeus 75 mm. Ilman urajakolistan stanssauksia.

Sopii:

Lisäkaappi 24×28G.

Toimituksen sisältö:

Ulosvedettävä hyllytaso, yksi ohjaukiskiskopari.

Pintakäsittely:

Vaaleanharmaa RAL 7035, **jauhemaalattu**.

Huomautus:

Ei sovellu asennettavaksi siirrettävään runkoon.

Tekninen kuvaus

Hyötyleveys	500 mm
Hyötysyvyys	500 mm
Hyötyleveys G	20
Vetolaatikoiden hyötyala G	20 × 20
Hyötysyvyys G	20
Käyttöalue	Työkalukaappi
Materiaalin paksuus	1,2 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg

Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vetolaatikon hyötyleveys × hyötisyvyys G	20×20G
Tuotetyyppi	Vetoalusta