

Garant GRIDLINE

Vetoalusta 200 kg, 36×20G, Korkeus: 75mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	930766 75
GTIN	4062406123000
Tuoteluokka	9GK

Kuvaus**Malli:**

Vetoalusta, **100 % ulosvedettävä**. Edestä auki, vaipan korkeus sivulla 46 mm, asennuskorkeus 75 mm. Ilman urajakolistan stanssauksia.

Toimituksen sisältö:

Vetoalusta, sisältää à 1 parin ohjauskiskoja.

Pintakäsittely:

Vaaleanharmaa RAL 7035, **jauhemaalattu**.

Huomautus:

Ei sovellu asennettavaksi siirrettävään runkoon.

Tekninen kuvaus

Vetolaatikoiden hyötyala G	36×20
Hyötyleveys G	36
Hyötysyvyys	500 mm
Hyötyleveys	900 mm
Hyötysyvyys G	20
Paino	13,85 kg
Käyttöalue	Työkalukaappi
Korkeus	75 mm
Vetolaatikoissa yksittäislukitus	ei

Materiaalin paksuus	1,2 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	200 kg
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vetolaatikon hyötyleveys × hyötysyvyys G	36×20G
Tuotetyppi	Vetoalusta