

**Garant**

**Hiomatuppilo (Erikoisrae), Karkeus 80, Hiomatuppilon Ø, pituus, muoto: 1015C**

**Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 553050 1015C  |
| GTIN         | 4062406123444 |
| Tuoteluokka  | 51E           |

**Kuvaus****Malli:**

Suuri tehokkuus ja nopea materiaalinpoisto **optimoidun hiomarae/sideaineliimauksen ansiosta.**

**Erikoiskorundi (A)** pintasidoksella yleiskäyttöön työkalujen ja muottien valmistuksessa.

**Käyttö:**

Saumattomat hiomatuppilot asetetaan kumirungon päälle, ja ne pysyvät pyörivässä koneessa tukevasti paikoillaan keskipakoisvoiman ansiosta. **Hiomatuppiloiden vaihto käy nopeasti ja helposti** (käännetään auki/kiinni urien suuntaisesti).

**Huomautus:**

Yhteensopiva vain ylihiottujen hiomatuppilonpitimien nro 553100 kanssa.

**Tekninen kuvaus**

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Suositteltu kierrosluku | 20000 min <sup>-1</sup> |
| Muoto                   | C                       |
| Hiomatuppilon pituus    | 15 mm                   |

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Hiomatuppilon Ø      | 10 mm                |
| Hioma-aine           | Korundi-hiomarae (A) |
| Hioma-aineen lyhenne | A                    |
| Rakeisuus            | 80                   |
| Tuotenimen määrite   | Karkeus 80           |
| Tuotetyyppi          | Hiomatuppilo         |

### Käyttäjätiedot

|                                | Sopivuus          | V <sub>c</sub> | ISO-koodi |
|--------------------------------|-------------------|----------------|-----------|
| Alu Mg                         | sopii rajoituksin |                |           |
| Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>  | soveltuu          |                |           |
| Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup> | soveltuu          |                |           |
| Teräs < 55 HRC                 | soveltuu          |                |           |
| Teräs < 60 HRC                 | sopii rajoituksin |                |           |
| INOX                           | soveltuu          |                |           |
| Ti                             | sopii rajoituksin |                |           |
| GG(G)                          | soveltuu          |                |           |
| CuZn                           | soveltuu          |                |           |
| Muovi, lasikuitumuovi          | sopii rajoituksin |                |           |
| puu                            | sopii rajoituksin |                |           |
| Uni                            | soveltuu          |                |           |
| kuiva                          | soveltuu          |                |           |