

**Garant**

**Hiomatuppilo (Erikoisrae), Karkeus 60, Hiomatuppilon Ø, pituus, muoto:  
1319C**

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	553047 1319C
GTIN	4062406123598
Tuoteluokka	51E

**Kuvaus****Malli:**

Suuri tehokkuus ja nopea materiaalinpoisto **optimoidun hiomarae/sideaineliimauksen ansiosta.**

**Erikoiskorundi (A)** pintasidoksella yleiskäyttöön työkalujen ja muottien valmistuksessa.

**Käyttö:**

Saumattomat hiomatuppilot asetetaan kumirungon päälle, ja ne pysyvät pyörivässä koneessa tukevasti paikoillaan keskipakoisvoiman ansiosta. **Hiomatuppiloiden vaihto käy nopeasti ja helposti** (käännetään auki/kiinni urien suuntaisesti).

**Huomautus:**

Yhteensopiva vain ylihiottujen hiomatuppilonpitimien nro 553100 kanssa.

**Tekninen kuvaus**

Suositteltu kierrosluku	16000 min <sup>-1</sup>
Hiomatuppilon Ø	13 mm
Muoto	C

Hiomatuppilon pituus	19 mm
Hioma-aine	Korundi-hiomarae (A)
Hioma-aineen lyhenne	A
Rakeisuus	60
Tuotenimen määrite	Karkeus 60
Tuotetyyppi	Hiomatuppilo

### Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alu Mg	sopii rajoituksin		
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	sopii rajoituksin		
INOX	soveltuu		
Ti	sopii rajoituksin		
GG(G)	soveltuu		
CuZn	soveltuu		
Muovi, lasikuitumuovi	sopii rajoituksin		
puu	sopii rajoituksin		
Uni	soveltuu		
kuiva	soveltuu		