


Garant**Hiomapää, Pään Ø, pään pituus, muoto: 1015G****Tilaustiedot**

Tilausnumero	553100 1015G
GTIN	4062406123864
Tuoteluokka	51E

Kuvaus**Malli:**

Saumattomat hiomatuppilot asetetaan kumirungon päälle, ja ne pysyvät tukevasti paikoillaan keskipakoisvoiman ansiosta. **Hiomatuppiloiden vaihto käy nopeasti ja helposti** (käännetään auki/kiinni urien suuntaisesti).

Uritettu elastinen kumirunko, teräsvarsi.

Käyttö:

Erityisesti työkalunvalmistuksen viimeistelytöihin vaikeapääsisissä kohdissa.

Sopii:

Hiomatuppilot nro 553035 – 553328.

Tekninen kuvaus

Pään Ø	10 mm
Enimmäiskierrosluku	45000 min ⁻¹
Varren Ø	3 mm
Pään pituus	15 mm
Tuotetyyppi	Hiomapää