

Garant**Pistosahanteräsarja, 25 osaa, merkintä: T144D****Tilaustiedot**

Tilausnumero	588425 T144D
GTIN	4045197726728
Tuoteluokka	51S

Kuvaus**Malli:**

Pistosahanterät, joissa hiotut, terävät hampaat **puun tarkkaan sahaukseen**. Kiinnitys yksinokkavarteen. **Progressiivinen hammastus** yhdistää sahauksen helpon aloituksen ja työn nopean etenemisen.

Progressiivinen hammastus yhdistää sahauksen helpon aloituksen ja työn nopean etenemisen.

Toimituksen sisältö:

25 osaa

Tekninen kuvaus

Lastuamistapa	upotusleikkaus
Lastuamistapa	suora leikkaus, nopea (karkea)
Sahanterämateriaali	HCS
Hammasjako	4–5,2 mm
Sopivuus	_T144D
Terän pituus	100 mm
Terien lkm	25
Levyn paksuus (pehmeä puu)	5-50 mm
optimoitu materiaalille	puu
merkintä	T144D
Tuotenimen määrite	25 osaa
Tuotetyyppi	Pistosahanterä

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Teräs < 67 HRC	soveltuu		
Kovametalli	soveltuu		
Ti	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		