

Garant GRIDLINE

Jalusta, vaarallisten aineiden käsittelypaikka, Leveys: 1500mm**Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 981120 1500 |
| GTIN | 4062406121075 |
| Tuoteluokka | 9GG |

Kuvaus**Malli:**

GridLine Vario -työpenkki koostuu korkeussäädettävistä jaloista, hyllytasoista sekä sivuverhouksesta, jossa on nelikulmainen rei'itys. 50 mm paksut Eterlux-levyt kestävät kulutusta ja sietävät öljyä, rasvaa, mietoja happoja ja emäksiä.

Syvyys = 750 mm

Pintakäsittely:

Jalkaosia manuaalisella korkeussäädöllä, hyllytaso ja takaseinä RAL 7035 vaaleanharmaa, sivupaneelit RAL 7016 siniset, **jauhemaalau**s.

Tekninen kuvaus

| | |
|--|---------------|
| Korkeudensäätöväli | 950 - 1100 mm |
| Leveys | 1500 mm |
| Syvyys | 750 mm |
| Materiaalin paksuus | 1 mm |
| Työpisteen korkeudensäätö | 950-1100 mm |
| Työpenkin/pöydän kantavuus – suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla) | 400 kg |
| Korkeudensäätömalli | mekaaninen |

| | |
|---------------------------------|---|
| Hoffmann-reikäseinän reikävälit | 9x9 |
| Värivalikoima | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Tuotetyyppi | Vaarallisten aineiden käsittelypaikka |