

Garant**Pistosahanteräsarja, merkintä: T118B****Tilaustiedot**

Tilausnumero	588400 T118B
GTIN	4045197726735
Tuoteluokka	51S

Kuvaus**Malli:**

Pistosahanterät **metallille**. Kiinnitys yksinokkavarteen. **Progressiivinen hammastus** puree kevyesti (ohuet levyt eivät lepata) ja lastuaa tehokkaasti.

Toimituksen sisältö:

5 osaa

Tekninen kuvaus

Terien lkm	5
Lastuamistapa	suora leikkaus, tarkka
Sopivuus	_T118B
Levyn paksuus (umpilevy)	2,5-6 mm
Hammastusjako	1,9-2,3 mm
Terän pituus	92 mm
Sahanterämateriaali	HSS
optimoitu materiaalille	teräs
merkintä	T118B
Tuotetyyppi	Pistosahanterä