

**Garant****Pistosahanteräsarja, merkintä: T118AHM****Tilaustiedot**

Tilausnumero	588400 T118AHM
GTIN	4045197726759
Tuoteluokka	51S

**Kuvaus****Malli:**

Pistosahanterät **metallille**. Kiinnitys yksinokkavarteen. **Kovametallinen hammaslista** maksimoi käyttöiän työstettäessä Inoxia.

**Toimituksen sisältö:**

3 osaa

**Tekninen kuvaus**

Lastuamistapa	upotusleikkaus
Levyn paksuus (umpilevy)	1,5-3 mm
Sahanterämateriaali	KM
Terän pituus	83 mm
Hammasjako	1,1 mm
Sopivuus	_T118AHM
Terien lkm	3
optimoitu materiaalille	INOX
merkintä	T118AHM
Tuotetyyppi	Pistosahanterä