


3M**Karkeapuhdistuslaikka (SiC), XT-DC, Kiekon Ø: 100mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	555934 100
GTIN	68410001133692
Tuoteluokka	53M

Kuvaus**Malli:**

Karkeapuhdistuslaikat, joissa synteettinen, tasaisesti rakeistettu nailonhuopa. Avoin rakenne, ei tukkeudu.

Vakaat reunat, erittäin hyvä poistoteho ja pitkä käyttöikä. Soveltuu erinomaisesti hilseen poistoon.

Käyttö:

Radiaalinen käyttö joustavissa karhennus- ja suorahiomakoneissa. Ruosteen ja maalin poistoon, hitsaussaumojen puhdistukseen ja pinnan epäpuhtauksien poistoon.

Tekninen kuvaus

Kiekon Ø	100 mm
Porauksen Ø	13 mm
Suositteltu kierrosluku	6000 min ⁻¹
Paksuus	15 mm
Hioma-aine	Piikarbidi SiC

Hioma-aineen lyhenne	SiC
Kovuusaste	erittäin kova
Hienousaste	erittäin karkea
Raudan, rikin ja kloorin osuus	< 0,1 %
Tuotenimen määrite	XT-DC
Tuotetyyppi	Karkeapuhdistushuopa

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu Mg	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	soveltuu		
INOX	soveltuu		
Ti	soveltuu		
GG(G)	soveltuu		
CuZn	soveltuu		
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu		
puu	soveltuu		
kivi	sopii rajoituksin		
lakka	soveltuu		
Uni	soveltuu		
märkä enintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		

Tarvikkeet

Kiinnitystuurna Kiinnitettävien kiekkojen lkm 1	556380 1
Kiinnitystuurna Kiinnitettävien kiekkojen lkm 1-2	556380 1-2