


**Karkeapuhdistuslaikka (SiC), CG-DC, Kiekon Ø: 100mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	555938 100
GTIN	53134375455119
Tuoteluokka	53M

Kuvaus**Malli:**

Karkeapuhdistuslaikat, joissa synteettinen, tasaisesti rakeistettu nailonhuopa. Avoin rakenne, ei tukkeudu.

Hyvä poistoteho yleispuhdistukseen.

Käyttö:

Radiaalinen käyttö joustavissa karhennus- ja suorahiomakoneissa. Ruosteen ja maalin poistoon, hitsaussaumojen puhdistukseen ja pinnan epäpuhtauksien poistoon.

Tekninen kuvaus

Porauksen Ø	13 mm
Suositteltu kierrosluku	6000 min ⁻¹
Kiekon Ø	100 mm
Paksuus	15 mm
Hioma-aine	Piikarbidi SiC
Hioma-aineen lyhenne	SiC

Kovuusaste	kova
Hienousaste	erittäin karkea
Raudan, rikin ja kloorin osuus	< 0,1 %
Tuotenimen määrite	CG-DC
Tuotetyyppi	Karkeapuhdistushuopa

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu Mg	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	soveltuu		
INOX	soveltuu		
Ti	soveltuu		
GG(G)	soveltuu		
CuZn	soveltuu		
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu		
puu	soveltuu		
kivi	sopii rajoituksin		
lakka	soveltuu		
Uni	soveltuu		
märkä enintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		

Tarvikkeet

Kiinnitystuurna Kiinnitettävien kiekkojen lkm 1-2	556380 1-2
---	------------

Kiinnitystuurna Kiinnitettävien kiekkojen lkm 1

556380 1