

**3M****Puhdistuslaikka (A), BF-DC, Kiekon Ø: 150mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	555942 150
GTIN	50048011641459
Tuoteluokka	53M

**Kuvaus****Malli:**

Karkeapuhdistuslaikat, joissa synteettinen, tasaisesti rakeistettu nailonhuopa. Avoin rakenne, ei tukkeudu.

**Tehokas hiomatulos, laadukas viimeistely.****Käyttö:**

**Radiaalinen käyttö** joustavissa karhennus- ja suorahiomakoneissa. Ruosteen ja maalin poistoon, hitsaussaumojen puhdistukseen ja pinnan epäpuhtauksien poistoon.

**Tekninen kuvaus**

Porauksen Ø	13 mm
Kiekon Ø	150 mm
Suositteltu kierrosluku	4000 min <sup>-1</sup>
Paksuus	15 mm
Hioma-aine	Normaalikorundi (A)
Hioma-aineen lyhenne	A

Kovuusaste	pehmeä
Hienousaste	keskikova
Raudan, rikin ja kloorin osuus	< 0,1 %
Tuotenimen määrite	BF-DC
Tuotetyyppi	Karkeapuhdistushuopa

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alu Mg	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	soveltuu		
INOX	soveltuu		
Ti	soveltuu		
GG(G)	soveltuu		
CuZn	soveltuu		
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu		
puu	soveltuu		
kivi	sopii rajoituksin		
lakka	soveltuu		
Uni	soveltuu		
märkä enintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		

## Tarvikkeet

Kiinnitystuurna Kiinnitettävien kiekkojen lkm 1

556380 1

Kiinnitystuurna Kiinnitettävien kiekkojen lkm 1-2

556380 1-2